

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 M12X130

Artikelnummer	55010.120.130
Marke	-
UBB	500571375772
UNSPSC	31161620
EAN	8715494131247
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	130 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info
 Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	130
P	1.75
s	19

Technische Zeichnung

