

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 M14X45

Artikelnummer	55010.140.045
Marke	-
UBB	951351917400
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324702
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M14
Länge	45 mm
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info
 Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933

Technische Spezifikation

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	45
P	2
s	22

Technische Zeichnung

