

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 M14X80

Artikelnummer	55010.140.080
Marke	-
UBB	951351917996
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324764
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M14
Länge	80 mm
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info
 Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017

Technische Spezifikation

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	80
P	2
s	22

Technische Zeichnung

