

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 M16X20

Artikelnummer	55010.160.020
Marke	-
UBB	951351918499
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324818
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	20 mm
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017

Technische Spezifikation

d-D	M16
k	10
L (mm)	20
P	2
s	24

Technische Zeichnung

