

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 M16X55

Artikelnummer	55010.160.055
Marke	-
UBB	950351866591
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324887
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	55 mm
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info
 Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

d-D	M16
k	10
L (mm)	55
P	2
s	24

Technische Zeichnung

