

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 M16X70

Artikelnummer	55010.160.070
Marke	-
UBB	950351866831
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324917
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	70 mm
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

d-D	M16
k	10
L (mm)	70
P	2
s	24

Technische Zeichnung

