

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 M16X85

Artikelnummer	55010.160.085
Marke	-
UBB	500621795987
UNSPSC	31161620
EAN	8715494513357
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	85 mm
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info
 Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

d-D	M16
k	10
L (mm)	85
P	2
s	24

Technische Zeichnung

