

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 M16X170

Artikelnummer	55010.160.170
Marke	-
UBB	500571376689
UNSPSC	31161620
EAN	8715494115858
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	170 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017

Technische Spezifikation

d-D	M16
k	10
L (mm)	170
P	2
s	24

Technische Zeichnung

