

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 M16X180

Artikelnummer	55010.160.180
Marke	-
UBB	951351919141
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325013
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	180 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568

Technische Spezifikation

d-D	M16
k	10
L (mm)	180
P	2
s	24

Technische Zeichnung

