

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 M18X35

Artikelnummer	55010.180.035
Marke	-
UBB	951351919554
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325044
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M18
Länge	35 mm
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info
 Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933

Technische Spezifikation

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	35
P	2.5
s	27

Technische Zeichnung

