

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 M20X45

Artikelnummer	55010.200.045
Marke	-
UBB	950351867748
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325181
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	45 mm
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische Spezifikation

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	45
P	2.5
s	30

Technische Zeichnung

