

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 M20X110

Artikelnummer	55010.200.110
Marke	-
UBB	950351868654
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325280
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	110 mm
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017

Technische Spezifikation

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	110
P	2.5
s	30

Technische Zeichnung

