

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 M20X130

Artikelnummer	55010.200.130
Marke	-
UBB	951351921360
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325327
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	130 mm
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933

Technische Spezifikation

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	130
P	2.5
s	30

Technische Zeichnung

