

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 M20X170

Artikelnummer	55010.200.170
Marke	-
UBB	500571377349
UNSPSC	31161620
EAN	8715494115926
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	170 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568

Technische Spezifikation

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	170
P	2.5
s	30

Technische Zeichnung

