

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 M22X65

Artikelnummer	55010.220.065
Marke	-
UBB	500571377836
UNSPSC	31161620
EAN	8715494115971
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M22
Länge	65 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

d-D	M22
k	14
L (mm)	65
P	2.5
s	32

Technische Zeichnung

