

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 M24X50

Artikelnummer	55010.240.050
Marke	-
UBB	950351868811
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325426
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M24
Länge	50 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische Spezifikation

d-D	M24
k	15
L (mm)	50
P	3
s	36

Technische Zeichnung

