

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 M27X80

Artikelnummer	55010.270.080
Marke	-
UBB	950351870122
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325617
PKG. von 3	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M27
Länge	80 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

d-D	M27
k	17
L (mm)	80
P	3
s	41

Technische Zeichnung

