

## Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 M27X120

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 55010.270.120            |
| Marke         | -                        |
| UBB           | 950351870536             |
| UNSPSC        | 31161620                 |
| EAN           | 8715492325655            |
| PKG. von 3    | Nur komplette Verpackung |

### Technische Parameter

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Durchmesser        | M27                |
| Länge              | 120 mm             |
| Klasse             | Min.50             |
| Antriebsart        | Hexagon            |
| Kopfform           | Sechskantkopf      |
| Material           | Rostfreistahl      |
| Material technisch | A4                 |
| Gewinderichtung    | Rechts             |
| Gewinde            | Metrisches Gewinde |

Info  
 Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

### Standards

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO  | 4017       |
| NEN  | 1568       |
| DIN  | 933        |
| NF   | E25-114    |

### Technische Spezifikation

|        |     |
|--------|-----|
| d-D    | M27 |
| k      | 17  |
| L (mm) | 120 |
| P      | 3   |
| s      | 41  |

### Technische Zeichnung

