

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 M30X150

Artikelnummer	55010.300.150
Marke	-
UBB	952351937786
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325761
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M30
Länge	150 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933

Technische Spezifikation

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	150
P	3.5
s	46

Technische Zeichnung

