

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 M33X90

Artikelnummer	55010.330.090
Marke	-
UBB	951351924661
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325792
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M33
Länge	90 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Technische Spezifikation

d-D	M33
k	21
L (mm)	90
P	3.5
s	50

Technische Zeichnung

