

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 M36X90

Artikelnummer	55010.360.090
Marke	-
UBB	950351871450
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325846
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M36
Länge	90 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info

Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	90
P	4
s	55

Technische Zeichnung

