

Sechskantschraube \approx ISO 4017 geschlitzt DIN \approx 933 Rostfreistahl A4 70 M6X12



Artikelnummer	55012.060.012
Marke	-
UBB	500512345868
UNSPSC	31161620
EAN	8715494310130
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	12 mm
Klasse	70
Antriebsart	Außensechskant Schlitz
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	\approx 933
-----	---------------

Technische Spezifikation

d-D	M6
k	4
L (mm)	12
n	1.6
P	1
s	10

Technische Zeichnung

