

## Sechskantschraube ≈ ISO 4017 geschlitzt DIN ≈933 Rostfreistahl A4 70 M6X20



Artikelnummer	55012.060.020
Marke	-
UBB	500512346023
UNSPSC	31161620
EAN	8715494310154
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	20 mm
Klasse	70
Antriebsart	Außensechskant Schlitz
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

DIN ≈933

### Technische Spezifikation

d-D	M6
k	4
L (mm)	20
n	1.6
P	1
s	10

### Technische Zeichnung

