

Sechskantschraube \approx ISO 4017 geschlitzt DIN \approx 933 Rostfreistahl A4 70 M8X20



Artikelnummer	55012.080.020
Marke	-
UBB	500512314427
UNSPSC	31161620
EAN	8715494287463
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	20 mm
Klasse	70
Antriebsart	Außensechskant Schlitz
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	\approx 933
-----	---------------

Technische Spezifikation

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	20
n	2
P	1.25
s	13

Technische Zeichnung

