



innensechskantschrauben mit niedrigem Zylinderkopf DIN 6912 DIN 6912 Rostfreistahl A4 M8X40

Artikelnummer	55042.080.040
Marke	-
UBB	952351087012
UNSPSC	31161605
EAN	8715492327130
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	40 mm
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf, niedrige form
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	6912
-----	------

Info

Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability. Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'. Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070',

or with the steel
grade only, e.g. 'A2'.

FABORY

Technische Spezifikation

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$ 22

d-D M8

dh 4

dk 13

Full thread if $L \leq$ 30

k 5

L (mm) 40

P 1.25

s 6

Technische Zeichnung

