



Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 Min.50 M4X35

Artikelnummer	55050.040.035
Marke	-
UBB	950351873357
UNSPSC	31161605
EAN	8715492327840
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M4
Länge	35 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info
 Sizes with a diameter M20 are minimal property class 50.

Standards

ISO	4762
NF	E25-125
NEN	1241
BS	4168-1
DIN	912
ASME	B18.3.1M

Technische Spezifikation

b	20
d-D	M4
dk (max.)	7
Full thread if $L \leq$	25
k (max.)	4
L (mm)	35
P	0.7
s	3

Technische Zeichnung

