

Sechskantmuttern DIN 934
DIN 934 Rostfreistahl A5
(1.4571) M27

Artikelnummer	55089.270.001
Marke	-
UBB	500694720797
UNSPSC	31161727
EAN	8715492001245
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M27
Antriebsart	Hexagon
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A5 (1.4571)
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Info	Stabilized stainless steel 1.4571 is essentially a standard A4 stainless steel type with titanium. The addition of titanium is made to reduce the risk of intergranular corrosion (IC) after welding. 1.4571 is mainly applied in inaccessible constructions and constructions with moderate exposure to chloride and sulfur dioxide. Due to its titanium content it is not high-gloss polishable.
------	--

Technische Spezifikation

d-D	M27
m	22
P	3
s	41

Technische Zeichnung

