

Sechskantmuttern DIN 934 MF DIN 934 Rostfreistahl A4 70 M14X1,50

Artikelnummer	55160.140.150
Marke	-
UBB	950355595741
UNSPSC	31161727
EAN	8715492336446
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M14
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches feines Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 are minimal property class 50.

Standards

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Technische Spezifikation

d-D	M14
m	11
P	1.5
s	22

Technische Zeichnung

