



Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 DIN 914 Rostfreistahl A4 M3X5

Artikelnummer	55250.030.005
Marke	-
UBB	500571430213
UNSPSC	31161518
EAN	8715494135672
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M3
Länge	5 mm
Antriebsart	Innensechskant
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Point	Cone
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Standards

ISO	4027
NEN	2342
NF	E27-181
DIN	914
BS	4168-3
ASME	B18.3.6M

Technische Spezifikation

d-D	M3
L (mm)	5
P	0.5
s	1.5
t (min.)	1.2

Technische Zeichnung

