

Gewindestifte mit Schlitz DIN 551 DIN 551 Rostfreistahl A4 M10X20



Artikelnummer	55292.100.020
Marke	-
UBB	952351509502
UNSPSC	31161505
EAN	8715492340757
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	20 mm
Antriebsart	Schlitz
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Point	Flat
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4766
NEN	1487
NF	E25-160
DIN	551

Technische Spezifikation

d-D	M10
D (mm)	7
dp	7
L (mm)	20
n	1.6
P	1.5

Technische Zeichnung

