

## Gewindestifte mit Schlitz DIN 551 DIN 551 Rostfreistahl A4 M10X40



Artikelnummer	55292.100.040
Marke	-
UBB	952351509767
UNSPSC	31161505
EAN	8715492340771
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	40 mm
Antriebsart	Schlitz
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Point	Flat
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

NF	E25-160
NEN	1487
DIN	551
ISO	4766

### Technische Spezifikation

d-D	M10
D (mm)	7
dp	7
L (mm)	40
n	1.6
P	1.5

### Technische Zeichnung

