

Gewindestifte mit Schlitz DIN 553 DIN 553 Rostfreistahl A4 M4X5



Artikelnummer	55293.040.005
Marke	-
UBB	952351526266
UNSPSC	31161505
EAN	8715492340832
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M4
Länge	5 mm
Antriebsart	Schlitz
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Point	Cone
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1488
DIN	553
NF	E25-161
BS	4219
ISO	7434

Technische Spezifikation

d-D	M4
dt (max.)	0.4
L (mm)	5
n	0.6
P	0.7

Technische Zeichnung

