

Fabory Spiralbohrer, konisch MK2 DIN 345 RN HSS Black 22,5 MM



Artikelnummer	F0129.225.001
Marke	-
UBB	240175056862
UNSPSC	23241639
EAN	8715494648738
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Gesamtlänge	253
Durchmesser des Bohrers	22.5
Haltesystem	Konische Steckachse
Schnittlänge	160
Geeignet für Stahl	Ja
Werkstoff Schneiden	HSS
Spitzenwinkel	118
Form des Schaftes	Morsekonus
Schnittrichtung	Rechts
Spiralbohrer	Ja

Standards