

Sechskantschrauben UNC ASME B18.2.1 Stahl SAE J429 Elektrolytisch verzinkt Gr.5 1/4-20X1.3/4

Artikelnummer	U01200.025.0175
Marke	-
UBB	500620737188
UNSPSC	31161620
EAN	8717077340558
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	1/4 Inch
Länge	1.3/4 Inch
Klasse	Gr.5
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Material technisch	SAE J429
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Unie Gewinde grob
Threads per inch	20
Info	ft = fully threaded

Standards

ASME	B18.2.1
BS	≈1768

Technische Spezifikation

F	0.4375
H	0.15625
LT (min.): L6 Inch	1
LT (min.): L≤6 Inch	0.75

Technische Zeichnung

