


Sechskantschrauben mit Flansch UNC ASME B18.2.1 Carbonstahl SAE J429 Elektrolytisch verzinkt Gr.5 1/4-20X1.3/4



Artikelnummer	U01258.025.0175
Marke	-
UBB	500625824114
UNSPSC	31162400
EAN	8715492886514
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Diameter (inch)	1/4
Length (L) (Inch - ft)	1.3/4
TPI	20
Klasse	Gr.5
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Carbonstahl
Material technisch	SAE J429
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Unie Gewinde grob

Standards

ASME	B18.2.1
------	---------

Technische Spezifikation

B	0.56
D	1/4
F	3/8
H	0.28
L _T (L ≤ 6 Inch)	0.750
TPI	20

Technische Zeichnung

