

Sechskantschrauben UNC ASME B18.2.1 Stahl SAE J429 Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert Gr.8 1/4-20X1.1/4

Artikelnummer	U04104.025.0125
Marke	-
UBB	500620802750
UNSPSC	31161620
EAN	8717077347106
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	1/4 Inch
Länge	1.1/4 Inch
Klasse	Gr.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Material technisch	SAE J429
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Unie Gewinde grob
Threads per inch	20

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlementft =
fully threaded

Standards

BS	≈1768
ASME	B18.2.1

Technische Spezifikation

F	0.4375
H	0.15625

Technische Zeichnung

LT (min.): L6 Inch 1

LT (min.): L≤6 Inch 0.75

FABORY

