



Sechskantschrauben UNF ASME B18.2.1 Stahl SAE J429 Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert Gr.8 3/8-24X7/8 ft

Artikelnummer	U04360.037.0087
Marke	-
UBB	500620868017
UNSPSC	31161620
EAN	8717077353992
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	3/8 Inch
Länge	7/8 Inch
Klasse	Gr.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Material technisch	SAE J429
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Unie Gewinde fein
Threads per inch	24

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlementft =
fully threaded

Standards

ASME	B18.2.1
BS	≈1768

Technische Spezifikation

F	0.5625
H	0.234375

Technische Zeichnung

LT (min.): L6 Inch 1.25

LT (min.): L≤6 Inch 1

FABORY

