



Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf UNC Reihe 1936 ASME B18.3 Stahllegierung ASTM A574 Blank 5/8-11X3/4 ft

Artikelnummer	U07000.062.0075
Marke	-
UBB	500620916113
UNSPSC	31161605
EAN	8717077359024
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	5/8 Inch
Länge	3/4 Inch
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Stahllegierung
Material technisch	ASTM A574
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Unie Gewinde grob

Info

Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only. Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems. Warning: electroplating of these products may cause hydrogen

Standards

ASME B18.3

embrittlement.ft =
fully threaded

FABORY

Technische Spezifikation

A	0.938
H	0.625
J	0.5
LT (min.)	1.75
Threads per inch	11

Technische Zeichnung

