

**Innensechskantschrauben
 mit Zylinderkopf UNF
 Reihe 1936 los ASME B18.3
 Stahllegierung ASTM A574
 Elektrolytisch verzinkt
 #10-32X1.1/4**



Artikelnummer	U07041.019.0125
Marke	-
UBB	500625361364
UNSPSC	31162400
EAN	8715492886880
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Diameter (inch)	#10
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Length (L) (Inch - ft)	1.1/4
Material	Stahllegierung
Material technisch	ASTM A574
Gewinderichtung	Rechts
TPI	32
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Unie Gewinde fein

Standards

ASME	B18.3
------	-------

Info	Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only. Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems. Warning:
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement. ft = fully threaded

Technische Spezifikation

A	0,312
H	0.19
J	5/32
L _T (min.)	0.88
Threads per inch	32

Technische Zeichnung

