



**Innensechskantschrauben  
mit Zylinderkopf UNF  
Reihe 1936 los ASME B18.3  
Stahllegierung ASTM A574  
Elektrolytisch verzinkt  
1/4-28X5/8 ft**

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | U07041.025.0062             |
| Marke         | -                           |
| UBB           | 500625361935                |
| UNSPSC        | 31162400                    |
| EAN           | 8715492886941               |
| PKG. von 100  | Nur komplette<br>Verpackung |

**Technische Parameter**

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Durchmesser        | 1/4 Inch                   |
| Länge              | 5/8 Inch                   |
| Antriebsart        | Innensechskant             |
| Kopfform           | Zylinderkopf               |
| Material           | Stahllegierung             |
| Material technisch | ASTM A574                  |
| Gewinderichtung    | Rechts                     |
| Oberfläche         | Elektrolytisch<br>verzinkt |
| Gewinde            | Unie Gewinde fein          |

Info      Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.Warning: electroplating of these products may

**Standards**

|      |       |
|------|-------|
| ASME | B18.3 |
|------|-------|

**FABORY** cause hydrogen embrittlement.ft = fully threaded

## Technische Spezifikation

|                  |        |
|------------------|--------|
| A                | 0.375  |
| H                | 0.25   |
| J                | 0.1875 |
| LT (min.)        | 1      |
| Threads per inch | 28     |

## Technische Zeichnung

