



Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf UNF Reihe 1936 los ASME B18.3 Stahllegierung ASTM A574 Elektrolytisch verzinkt 1/4-28X1.1/4

Artikelnummer	U07041.025.0125
Marke	-
UBB	500625362354
UNSPSC	31162400
EAN	8715492886989
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	1/4 Inch
Länge	1.1/4 Inch
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Stahllegierung
Material technisch	ASTM A574
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Unie Gewinde fein

Info

Marking in
accordance with
ASTM A574 with
manufacturer's
identification mark
only. Attention: As
the thread tolerance
class for thread sizes
up to and including
1 inch is 3A, plating
can cause thread fit
problems. Warning:
electroplating of
these products may

Standards

ASME B18.3

Technische Spezifikation

A	0.375
H	0.25
J	0.1875
LT (min.)	1
Threads per inch	28

Technische Zeichnung

