



Innensechskantschrauben mit Vollgewinde ≈ DIN 912 ASME B18.3 Stahllegierung Blank (5/8)3/4X6 Inch

Artikelnummer	U07111.075.0600
Marke	-
UBB	500624174024
UNSPSC	31161605
EAN	8715492895592
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Länge	6 Inch
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Cylindrical Knurled
Material	Stahllegierung
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Unie Gewinde grob

Info

All dimensions in above table are in inches. Marking of these screws is not mandatory. Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability. Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.

Standards

BS	2470
ASME	B18.3

Technische Spezifikation

A (max.)	1
D	0.75

Technische Zeichnung

D1	0.625
E	0.875
H (max.)	0.5
J	0.375
Threads per inch	11
D (min.)	0.746
D (max.)	0.748

