



Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf UNC Reihe 1960 ASME B18.3 Stahllegierung ASTM F912 Blank #6-32X1 Inch

Artikelnummer	U07840.013.0100
Marke	-
UBB	500624371943
UNSPSC	31161518
EAN	8717077372054
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	NO.6
Länge	1 Inch
Antriebsart	Innensechskant
Material	Stahllegierung
Material technisch	ASTM F912
Gewinderichtung	Rechts
Point	Cup
Oberfläche	Blank
Gewinde	Unie Gewinde grob

Info
All dimensions in
above table are
in inches. Diese
Gewindestifte
sind für
Druckbelastungen
ausgelegt und
nicht für Zug- oder
Scherbelastungen
geeignet.

Standards

ASME	B18.3
BS	2470

Technische Spezifikation

C (max.)	0.074
J	0.0625

Technische Zeichnung

t (min.) 0.08

Threads per inch 32

FABORY

