



**Innensechskantschrauben
mit Zylinderkopf UNC
Reihe 1960 ASME B18.3
Stahllegierung ASTM F912
Elektrolytisch verzinkt
#6-32X5/8**

Artikelnummer	U07860.013.0062
Marke	-
UBB	500624397039
UNSPSC	31162400
EAN	8715492896636
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	NO.6
Länge	5/8 Inch
Antriebsart	Innensechskant
Material	Stahllegierung
Material technisch	ASTM F912
Gewinderichtung	Rechts
Point	Flat
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Unie Gewinde grob

Info
All dimensions in
above table are
in inches. Diese
Gewindestifte
sind für
Druckbelastungen
ausgelegt und
nicht für Zug- oder
Scherbelastungen
geeignet.

Standards

BS	2470
ASME	B18.3

C (max.)	0.074
J	0.0625
t (min.)	0.08
Threads per inch	32

FABORY

