


Fabory Maschinengewindebohrer DIN 371 N/A HSS-E M 3



Artikelnummer	U1425.030.001
Marke	-
UBB	240202517993
UNSPSC	23241615
EAN	
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Modell	Maschinengewindebohrer
Gewindelänge	6
Gesamtlänge	56
Durchmesser des Schachts	3.5
Gewindeart	Metrisch
Schnittlänge	6
Steigungsgewinde	0.5
Geeignet für Sacklochbohrungen	Ja
Werkstoff Schneiden	HSS-E
Farbring-Kennzeichnung	Grün
Vierkantschlüssel	2.7

Standards

Technische Spezifikation

Technische Zeichnung

