

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf UNF Reihe 1936 los ASME B18.3 Rostfreistahl ASTM F837 304 CW / CW1 #2-64X3/4



Artikelnummer	U51041.008.0075
Marke	-
UBB	500621266070
UNSPSC	31161605
EAN	8717077386945
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	NO.2
Länge	3/4 Inch
Klasse	CW / CW1
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	ASTM F837 304
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Unie Gewinde fein
Info	ft = fully threaded

Standards

ASME	B18.3
------	-------

Technische Spezifikation

A	0.14
H	0.086
J	0.078125
LT (min.)	0.62
Threads per inch	64

Technische Zeichnung

