



## Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf UNF Reihe 1936 los ASME B18.3 Rostfreistahl ASTM F837 304 CW / CW1 5/8-18X1.3/4 ft

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | U51041.062.0175             |
| Marke         | -                           |
| UBB           | 500621279693                |
| UNSPSC        | 31161605                    |
| EAN           | 8717077388307               |
| PKG. von 10   | Nur komplette<br>Verpackung |

### Technische Parameter

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Durchmesser        | 5/8 Inch            |
| Länge              | 1.3/4 Inch          |
| Klasse             | CW / CW1            |
| Antriebsart        | Innensechskant      |
| Kopfform           | Zylinderkopf        |
| Material           | Rostfreistahl       |
| Material technisch | ASTM F837 304       |
| Gewinderichtung    | Rechts              |
| Gewinde            | Unie Gewinde fein   |
| Info               | ft = fully threaded |

### Standards

|      |       |
|------|-------|
| ASME | B18.3 |
|------|-------|

### Technische Spezifikation

|                  |       |
|------------------|-------|
| A                | 0.938 |
| H                | 0.625 |
| J                | 0.5   |
| LT (min.)        | 1.75  |
| Threads per inch | 18    |

### Technische Zeichnung

