



Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf UNC Reihe 1936 ASME B18.3 Rostfreistahl ASTM F837 304 CW / CW1 #1-64X1 Inch

Artikelnummer	U51050.007.0100
Marke	-
UBB	500621280667
UNSPSC	31161605
EAN	8717077388406
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	NO.1
Länge	1 Inch
Klasse	CW / CW1
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	ASTM F837 304
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Unie Gewinde grob
Info	ft = fully threaded

Standards

ASME	B18.3
------	-------

Technische Spezifikation

A	0.118
H	0.073
J	0.0625
LT (min.)	0.62
Threads per inch	64

Technische Zeichnung

