

Sechskantschrauben UNC ASME B18.2.1 Rostfreistahl ASTM F593 316 CW1 / CW2 1/4-20X1 Inch

Artikelnummer	U55000.025.0100
Marke	-
UBB	500621350387
UNSPSC	31161620
EAN	8717077395114
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	1/4 Inch
Länge	1 Inch
Klasse	CW1 / CW2
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	ASTM F593 316
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Unie Gewinde grob
Threads per inch	20
Info	ft = fully threaded

Standards

BS	≈1768
ASME	B18.2.1

Technische Spezifikation

F	0.4375
H	0.15625
LT (min.): L6 Inch	1
LT (min.): L≤6 Inch	0.75

Technische Zeichnung

