

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Mosaz CU2/CU3 Poniklované M5X8

Objednací číslo	46060.050.008
Značka	-
UBB	950351743253
UNSPSC	31161620
EAN	8715492840738
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Délka	8 mm
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Mosaz
Technický materiál	CU2/CU3
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Poniklované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Technická specifikace

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	8
P	0.8
s	8

Technický náčrt

